

**KABLING:**

For at kravene til EMC kompatibilitet skal overholdes skal kabelforlegging utføres i henhold til kravene i NEK400/NEK700

**KOPLING:**

- \* Flatkabel som følger med trykknappmoduler 352000 benyttes for å sammenkoble modulene i panelet.
- \* Lang flatkabel 354000 benyttes for å forbinde fra bunnen av en knapperekke til toppen av den neste. NB! PASS PÅ AT PLUGG IKKE VENDES, FØLG STYRESPOR
- \* Dekk ubenyttede kontakter med gummipakninger, og klem gummipakningene som sitter på flatkablene godt fast i åpningene i modulene.
- \* Elektrisk sluttstykke 12VDC/<250mA koples til klemmer S+ og S- på 351100.
- \* Eventuell postsone-lås kan koples mellom klemmer PL på 351100. Sluttstykket vil åpne like lenge som når man åpner fra en telefon inne.
- \* Kople 2 ledere parallelt mellom klemmer BUS på samtalemodul, alle telefoner, og strømforsynings klemmer SCS. Det er ikke noe strukturkrav i kablingen
- \* Lokal ringeknapp utenfor leilighetsdøren kan koples til mellom klemmer  $\frac{+}{-}$  på telefon.

NB: Knappen kan ikke ha lys innebygget.

ET

**PROGRAMMERING/JUSTERING:**

- NB: All programmering må ferdigstilles før man setter på spenning. Dersom man trenger å endre på programmering, må spenningen på den komponenten man har gjort endringer på, koples fra og til igjen i etterkant.
- \* Sett inn en brikke nr 1 i den høyre av de to soklene merket N bak på samtalemodul 351100. Knappene i panelet vil nå få adresser fra 1 og oppover. Laveste adresse er knappen nederst på modul lengst unna samtalemodul. Knappene får så fortløpende stigende adresser, med høyeste adresse nærmest 351100.
- \* Sett inn adresse for å kople den enkelte telefon mot ønsket knapp i panelet, i sokler N inni den enkelte telefon. NB: Husk at man alltid må tenke 2 siffer (1=01 og så videre), og at åpne sokler teller som 0. Setter man en brikke 2 i venstre N sokkel vil denne telle 20 i stedet for 2.
- \* Når programmeringen er klar, kople til 230VAC på strømforsyning 346030.
- \* Ring på til en telefon, opprett en samtale, og juster volumet for samtalen i begge retninger med den lille oransje plasttrekkeren som følger med 351100.